



Eco-Bac Classic DETERGENTE DESINFECTANTE


Eco-Bac Classic é um detergente desinfectante líquido muito eficaz com perfume e corante. Apresenta excelentes resultados de higiene e desinfecção em zonas de preparação de alimentos e em diferentes áreas de trabalho.

O produto apresenta o seguinte espectro de eficácia de desinfecção:
Bactericida de acordo com a norma EN 1276 a 1,25% (125 ml / 10 L) em 5 minutos.
Leveduricida de acordo com a norma 1650 a 0,75% (75 ml / 10 L) em 15 minutos.

- **Clean** - Solução ideal para a limpeza e desinfecção, muito eficaz, para todas as superfícies resistentes a água.
- **Safe** - Grande espectro antimicrobiano com uma acção rápida.
- **Efficient** - Reduzido doseamento de produto e reduzido tempo de contacto, com a máxima performance de limpeza.



INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO



- 1 Para mais informações, consulte o rótulo do produto e a Ficha de Dados de Segurança do mesmo.
- 2 Remova todos os resíduos e sujidade solta da área a desinfetar.
- 3 Utilizar luvas e protecção face/olhos para manipular e aplicar o produto.
- 4 Prepare a solução de limpeza num balde de acordo com os resultados de teste de EN. Utilize 125 ml de Eco-Bac Classic para 10 l de água de acordo com a norma EN 1276 ou 75 ml para 10 L de água de acordo com a norma EN 1650.
- 5 Aplique na superfície, lave e esfregue, se necessário.
- 6 Permita um tempo de contacto de pelo menos 5 minutos, de acordo com a norma EN 1276 (1,25%) ou 15 minutos de acordo com a norma EN 1650 (0,75%).
- 7 Enxaguar abundantemente a superfície com água limpa.

NOTAS ESPECIAIS/INFORMAÇÃO

Só para uso profissional! Não misturar com outros produtos. Deitar fora apenas as embalagens vazias e fechadas. Resíduos de produto: ver ficha de dados de segurança.

Substâncias activas:

100g de líquido contém
1,75g de Cloreto de alquildimetilbenzilamónio
e 1,5g de Cloreto de didecildimetilamónio

SEGURANÇA

Utilize o detergente desinfectante de forma segura.

Antes da aplicação do produto leia o rótulo do produto.

Para mais informações consulte o rótulo e a ficha de dados de segurança do produto.

ACONDICIONAMENTO

4 x 5 L

ARMAZENAMENTO

Armazenar a uma temperatura superior a 0°, na embalagem original fechada